


Bestätigung

Nr. P-332/00

Marke : Opel Corsa A
 Chassis-Nr. :
 Änderungsbezeichnung : Verändern der Felgeneinpresstiefe durch Einbau von Distanzscheiben
 Änderungstypen : - Verändern der Spurbreite (A1b)
 Bauteil-Hersteller : Power Tech GmbH, D-56235 Ransbach-Baumbach
 Umbau-Firma : **Autex Autozubehör, 5504 Othmarsingen**
 Umbauteile : Es können nachfolgende Distanzscheiben an der Vorder- und Hinterachse oder nur an der Hinterachse verwendet werden:

Bezeichnung	Dicke [mm]	Werkstoff	Ausführung	mögliche Felgendimensionen ¹⁾				
				5 1/2x13	7x13	6x14	6x15	7x15
				mögliche Einpresstiefe in mm (≥ bedeutet angegebene ET oder grösser)				
30.018	5	LM	D	≥+ 40	≥+ 40	≥+ 40	≥+ 40	≥+ 40
10.018	5	St	D	≥+ 40	≥+ 40	≥+ 40	≥+ 40	≥+ 40
30.082 A064	10	LM	D	≥+ 45	≥+ 45	≥+ 45	≥+ 45	≥+ 45
10.082	10	St	D	≥+ 45	≥+ 45	≥+ 45	≥+ 45	≥+ 45
20.007 bzw. 30.007 A002	15	LM	D	≥+ 50	≥+ 50	≥+ 50	≥+ 50	≥+ 50
10.007	15	St	D	≥+ 50	≥+ 50	≥+ 50	≥+ 50	≥+ 50

¹⁾ Für die Felge ist der Zulassungsstelle eine Eignungserklärung gemäss asa-Richtlinie (Hinweis auf die Verwendbarkeit im Zusammenhang mit Distanzscheiben ist nicht erforderlich) vorzulegen. Es ist darauf zu achten, dass eine genügend große Auflagefläche der Felge vorhanden ist. Bei LM-Distanzscheiben des Typs A ist eine segmentierte, nicht durchgehende Auflagefläche der Felge nicht zulässig. Das Anzugsmoment der Befestigungselemente soll min. 110 Nm betragen. Die Bereifung richtet sich nach dem ETRTO-Standard. Die Vorschriften bezüglich Reifenumfang (Geschwindigkeitsanzeige, Gesamtübersetzung) und betreffend unterschiedlichen Reifendimensionen gemäss Ziffer 5133 asa-Richtlinie 2A müssen eingehalten werden.



notwendige Anpassungen : - Sofern es die Freigängigkeit zwischen Reifen und Karosserie erforderlich macht, müssen Anpassungen an den Innenkotflügeln vorgenommen werden. Unter Umständen müssen auch die Radabdeckungen modifiziert werden. Ebenfalls ist auf eine genügende Freigängigkeit zwischen Bremsen- bzw. Radführungsteilen (Auswuchtgewichte!) gegenüber den Rädern zu achten !
 - Es dürfen nur die mitgelieferten Befestigungselemente verwendet werden. Die minimalen Einschraubtlängen der Schrauben bzw. Muttern richten sich nach nebenstehender Tabelle:

Gewindeart	Einschraubtlänge
M12 x 1.5	> 6,5 Umdrehungen
M12 x 1.25 M14 x 1.5	> 7,5 Umdrehungen